



## Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 16X17mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	617600 16X17
GTIN	4018754021314
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

**STAHLWILLE** – Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met **AS-Drive**-profiel.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiaal:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte <sub>2</sub>	17 mm
Sleutellengte L	170 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	16 mm
Maximale ringhoogte h <sub>1 max</sub>	8 mm
Maximale ring-Ø D <sub>1 max</sub>	24,5 mm
Maximale ring-Ø D <sub>2 max</sub>	25,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel

Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Producttype	Schroefsleutel