



Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 30X34mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617600 30X34
GTIN	4018754021437
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

STAHLWILLE – Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D_2 max	48,5 mm
Maximale ring- \varnothing D_1 max	43 mm
Sleutelwijdte z_2	34 mm
Sleutelwijdte z_1	30 mm
Sleutellengte L	325 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	13,8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel

Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Producttype	Schroefsleutel