

**Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 12X13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	617950 12X13
GTIN	4045197441867
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte s_1	12 mm
Maximale ring- \varnothing D_1 max	19 mm
Sleutellengte L	144 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	21 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\text{ max}}$	6,8 mm
Sleutelwijdte s_2	13 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel