



## Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 17X19mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 617600 17X19  |
| GTIN          | 4018754021338 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

**STAHLWILLE** – Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met **AS-Drive**-profiel.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiaal:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

### Technische beschrijving

|  |                    |
|--|--------------------|
| Sleutellengte L                        | 185 mm             |
| Sleutelwijdte $s_2$                    | 19 mm              |
| Maximale ring- $\varnothing$ $D_1$ max | 26,5 mm            |
| Maximale ring- $\varnothing$ $D_2$ max | 27,6 mm            |
| Maximale ringhoogte $h_{1\text{ max}}$ | 8,8 mm             |
| Sleutelwijdte $s_1$                    | 17 mm              |
| Sleutelwijdtematen                     | metrisch           |
| Ringstand                              | 0 graden           |
| Productieproces                        | matrijsgesmeed     |
| Materiaal                              | Chrome-Alloy-Steel |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Oppervlak   | verchromd (splintervrij) |
| Producttype | Schroefsleutel           |