



## Ringsleutels, licht doorgezet, Sleutelwijdte: 24X27mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	616500 24X27
GTIN	4018754021840
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Koppen aan beide zijden licht doorgezet. Met **AS-Drive**-profiel.

#### Norm:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

### Technische beschrijving

Maximale ring- $\varnothing$ $D_1$ max	34,3 mm
Sleutelwijdte $z$	27 mm
Maximale ring- $\varnothing$ $D_2$ max	38,6 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\text{ max}}$	16 mm
Sleutellengte L	376 mm
Sleutelwijdte $z_1$	24 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefleutel

