



## Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 27X32 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 27X32
GTIN	4045197472090
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

**HOLEX** – met ovale schacht.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiaal:

**HOLEX** – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 288 mm

Maximale ring- $\varnothing$  D<sub>1</sub> max: 38,5 mm

Maximale ring- $\varnothing$  D<sub>2</sub> max: 45,5 mm

Maximale ringhoogte h<sub>1 max</sub>: 12,8 mm

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte <sub>2</sub>	32 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>2</sub> max	45,5 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>1</sub> max	38,5 mm
Sleutellengte L	288 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	27 mm
Maximale ringhoogte h <sub>1 max</sub>	12,8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel