



Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 13X17mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617950 13X17
GTIN	4045197441874
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₁	13 mm
Sleutelwijdte ₂	17 mm
Sleutellengte L	165 mm
Maximale ring-Ø D ₁ max	20,5 mm
Maximale ring-Ø D ₂ max	25,5 mm
Maximale ringhoogte h ₁ max	8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel