



Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 30X32 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 30X32
GTIN	4045197385796
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 318 mm

Maximale ring- \varnothing D_1 max: 43 mm

Maximale ring- \varnothing D_2 max: 48,5 mm

Maximale ringhoogte $h_{1\max}$: 12,8 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte s_1	30 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	48,5 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	12,8 mm
Sleutellengte L	318 mm
Maximale ring- \varnothing D_1 max	43 mm
Sleutelwijdte s_2	32 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel