



Ringsleutels, licht doorgezet, Sleutelwijdte: 8X9mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	616500 8X9
GTIN	4018754021666
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Koppen aan beide zijden licht doorgezet. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D_1 max	12,1 mm
Sleutelwijdte z_2	9 mm
Sleutellengte L	179 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	8 mm
Sleutelwijdte z_1	8 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	13,3 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefleutel

