

**Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 14X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	617950 14X15
GTIN	4045197441881
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte s_1	14 mm
Sleutelwijdte s_2	15 mm
Maximale ring- \varnothing D_1 max	21,5 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	23 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\text{ max}}$	7,5 mm
Sleutellengte L	159 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel