



Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 30X34 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 30X34
GTIN	4045197472106
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 328 mm

Maximale ring-Ø D₁ max: 43 mm

Maximale ring-Ø D₂ max: 48,5 mm

Maximale ringhoogte h_{1 max}: 13,8 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₁	30 mm
Sleutellengte L	328 mm
Sleutelwijdte ₂	34 mm
Maximale ring-Ø D ₂ max	48,5 mm
Maximale ringhoogte h _{1 max}	13,8 mm
Maximale ring-Ø D ₁ max	43 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel