



Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 6X7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617600 6X7
GTIN	4018754021222
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

STAHLWILLE – Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D_1 max	10,5 mm
Sleutelwijdte s_1	6 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	4,5 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	12 mm
Sleutellengte L	100 mm
Sleutelwijdte s_2	7 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel

Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Producttype	Schroefsleutel