



Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 16X17mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617950 16X17
GTIN	4045197441898
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte D_2	17 mm
Maximale ring- $\varnothing D_2$ max	25,5 mm
Sleutellengte L	169 mm
Sleutelwijdte D_1	16 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	8 mm
Maximale ring- $\varnothing D_1$ max	24,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel