



Ringsleutels, licht doorgezet, Sleutelwijdte: 12X13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	616500 12X13
GTIN	4018754021703
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Koppen aan beide zijden licht doorgezet. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte s_2	13 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	10,5 mm
Maximale ring- \varnothing $D_1\max$	17,3 mm
Sleutellengte L	203 mm
Sleutelwijdte s_1	12 mm
Maximale ring- \varnothing $D_2\max$	18,6 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefleutel

