Schölly

Endoscoop star, Ø 8 mm, Werklengte (zonder objectief): 355mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	492738 355
GTIN	
Artikelklasse	49C

Omschrijving

Uitvoering:
Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.
T.b.v.:
FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.
Levering:
Inclusief wisselobjectief met kijkrichting 0°.
Accessoires:
Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.
Opmerking:
Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.

Technische beschrijving

Blikrichting	0 graden
Beeldopeningshoek	40 graden
Werklengte (zonder objectief)	355 mm
Sonde-Ø	8 mm
Productnaamattribuut	Ø 8 mm
Producttype	Endoscoop

Accessoires

Koudlichtbron led Type FX4000	492860 FX4000
Flexibele lichtgeleider Werklengte 1800 mm	492850 1800
Endoscopische videocamera CCD	492837
LED-lichtbron	492846