

**Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 6X7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	617950 6X7
GTIN	4045197441829
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	100 mm
Sleutelwijdte s_1	6 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	12 mm
Maximale ring- \varnothing D_1 max	10,5 mm
Sleutelwijdte s_2	7 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\text{ max}}$	4,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel