



Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang met kogelkop, Zeskant: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	643450 10
GTIN	4018754007363
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor schroefwerkzaamheden onder een hoek van max. 25°.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 643439

Technische beschrijving

Zeskant	10 mm
Lengte	100 mm
Ø aandrijfzijde	22,7 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
met kogelkop	ja

Producttype

Dop