

**Bitdop voor Torx®, 1/2 inch, Torx®-profiel: TX50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643650 TX50
GTIN	4018754006700
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkraft. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 643629

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	22,7 mm
Torx®-profiel	TX50
Lengte	55 mm
Profielmaat A	8,8 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

