

**Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang met kogelkop, Zeskant: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643420 8
GTIN	4045197562371
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkraft. Vierkanten met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Toepassing:**

Voor schroefwerkzaamheden onder een hoek van max. 25°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Lengte	100 mm
Zeskant	8 mm
Ø aandrijfzijde	22 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
met kogelkop	ja
Producttype	Dop

