

**Dop voor Torx®, 1/2 inch, lang, Torx®-profiel: TX40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643660 TX40
GTIN	4018754006823
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 643639

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	22,7 mm
Profielmaat A	6,6 mm
Torx®-profiel	TX40
Lengte	140 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

