

**Bitdop voor Torx®, 1/2 inch, Torx®-profiel: TX25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643650 TX25
GTIN	4018754006656
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkraft. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

**Opmerking:**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 643629

**Technische beschrijving**

Lengte	55 mm
Torx®-profiel	TX25/300
Ø aandrijfzijde	22,7 mm
Profielmaat A	4,4 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

