

**Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 30X32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	617950 30X32
GTIN	4045197441973
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte d_2	32 mm
Sleutelwijdte d_1	30 mm
Maximale ring- $\varnothing D_1$ max	43 mm
Sleutellengte L	318 mm
Maximale ring- $\varnothing D_2$ max	48,5 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\text{max}}$	12,8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel