

**Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 16X18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	617950 16X18
GTIN	4045197441904
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D_1 max	24,5 mm
Sleutellengte L	169 mm
Sleutelwijdte $_1$	16 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	25,5 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\text{ max}}$	7,8 mm
Sleutelwijdte $_2$	18 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel