

**Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 17X19mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 617950 17X19  |
| GTIN          | 4045197441911 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

**HOLEX** – met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiaal:**

**HOLEX** – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Sleutellengte L                                 | 184 mm               |
| Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>2</sub> max | 27,6 mm              |
| Sleutelwijdte <sub>2</sub>                      | 19 mm                |
| Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>1</sub> max | 26,5 mm              |
| Sleutelwijdte <sub>1</sub>                      | 17 mm                |
| Maximale ringhoogte h <sub>1</sub> max          | 8,8 mm               |
| Sleutelwijdtematen                              | metrisch             |
| Ringstand                                       | 0 graden             |
| Productieproces                                 | matrijsgesmeed       |
| Materiaal                                       | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak                                       | verchromd            |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Productnaamattribuut | verchromd      |
| Producttype          | Schroefsleutel |