



Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 18X19mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617950 18X19
GTIN	4045197441928
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D_1 max	26,5 mm
Sleutellengte L	184 mm
Sleutelwijdte d_2	19 mm
Sleutelwijdte d_1	18 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	9 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	27,6 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel