

**Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 19X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	617950 19X22
GTIN	4045197441942
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

**HOLEX** – met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiaal:**

**HOLEX** – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	10,8 mm
Sleutellengte L	204 mm
Sleutelwijdte $s_1$	19 mm
Maximale ring- $\varnothing$ $D_2\max$	32,4 mm
Maximale ring- $\varnothing$ $D_1\max$	29 mm
Sleutelwijdte $s_2$	22 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel