

**Slagringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 55mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	619000 55
GTIN	4018754023219
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, met korte, sterke profielschacht en versterkt slagstuk.

Extreem dunne ring, sleutelwijdte met nauwe tolerantie voorschroefwerkzaamheden in zeer kleine ruimtes. De ring is hoger dan de genormaliseerde moeren, waardoor de sleutel niet klemt. Sterker dan elke bout.

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, groen gelakt.

**Technische beschrijving**

Ring-Ø D	76 mm
Sleutellengte L	300 mm
Sleutelwijdte	55 mm
Ringhoogte h	38 mm
Norm	DIN 7444
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	groen gelakt
Producttype	Schroefsleutel

