



Startersleutel, Sleutelwijdtes: 19X22mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	618000 19X22
GTIN	4018754022090
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede ringsleutel in boogvorm. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Torsiestijve schacht met dubbel T-profiel. Met **AS-Drive**-profiel.

Toepassing:

Speciaal voor werkzaamheden aan het motorblok, bijvoorbeeld montage van carburateur, dynamo etc. en overal waar bouten en moeren met normale ringsleutels moeilijk bereikbaar zijn.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Technische beschrijving

Ring-Ø D ₂	32 mm
Sleutellengte	225 mm
Sleutelwijdte ₁	19 mm
Sleutelwijdte ₂	22 mm
Ring-Ø D ₁	28 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Kophoogte h	9 mm
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel

Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Ringzijde AS-Drive	ja
Boogvorm	ja
Producttype	Schroefsleutel