

**6-kant dop, 3/4 inch, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	644500 19
GTIN	4018754008667
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3124-S

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Technische beschrijving

Lengte	50 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Ø uitgangzijde	28,5 mm
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dop

