

**12-kant dop, 3/4 inch, Sleutelwijdte: 1.1/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	644600 1.1/8
GTIN	4018754009367
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

**Norm:**

**DIN 3120-D 20**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

**Technische beschrijving**

Lengte	57 mm
Ø uitgangzijde	41 mm
Sleutelwijdte	1.1/8 inch
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd

Producttype

Dop