



Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 10X11mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	619705 10X11
GTIN	4045197673343
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskantring.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ring-Ø D_2 max	21,4 mm
Sleutelwijdte s_1	10 mm
Maximale ring-Ø D_1 max	19,4 mm
Sleutelwijdte s_2	11 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	8,5 mm
Sleutellengte L	153 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel