

**Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 12X14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	619200 12X14
GTIN	4018754021932
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging, bijzonder handzaam en licht. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

**Norm:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

**Technische beschrijving**

Sleutellengte L	180 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	9,5 mm
Maximale ring-Ø $D_2\max$	26 mm
Maximale ring-Ø $D_1\max$	24 mm
Sleutelwijdte $s_2$	14 mm
Sleutelwijdte $s_1$	12 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	10,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchroomd (splintervrij)
open ring	ja
Producttype	Schroefsleutel