



Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 14X17mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	619200 14X17
GTIN	4018754015344
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging, bijzonder handzaam en licht. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	10,5 mm
Maximale ring- \varnothing D_1 max	26 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	30 mm
Sleutellengte L	200 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	12 mm
Sleutelwijdte s_2	17 mm
Sleutelwijdte s_1	14 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd (splintervrij)
open ring	ja
Producttype	Schroefsleutel