

**Garant****NC-centreerboren HSS-E-PM nr. 112060 met kunststof box 90°, TiAlN, Type: 6-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	112106 6-12
GTIN	4045197894304
Artikelklasse	11A

**Omschrijving****Uitvoering:**

NC-centreerborensset in kunststof box.

**Hoogrendement-NC-centreerboor.**

Materiaal van poedermetallurgisch substraat **voor hoge eisen** aan standtijd en exacte centreernauwkeurigheid. Zeer goede slijtvastheid in roestvrije staalsoorten.

Exact centrisch geslepen punt met een smalle dwarssnijkant – daardoor gemakkelijk aanboren en een hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Zeer stabiel door korte spaangroeven.

**Met meeneemvlakken volgens DIN 1835-B.****Inhoud:**

4 NC-centreerboren nr. 112060.

**Inhoud:**

Resp. 1 NC-centreerboor: Maat 6; 8; 10; 12.

**Levering:**

4-Delige NC-centreerborensset met kunststof box.

**Opmerking:**

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-Ø (niet altijd voor de buiten-Ø van de boor).

**Technische beschrijving**

Nominale $\varnothing D_c$	6 mm
Nominale $\varnothing D_c$	8 mm
Nominale $\varnothing D_c$	10 mm
Nominale $\varnothing D_c$	12 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale $\varnothing$	h6
Tophoek	90 graden
Schacht	DIN 1835 B met h6
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboor

## Accessoires

NC-centreerboor HSS-E-PM90° N $\varnothing$ DC h6 12 mm	112060 12
NC-centreerboor HSS-E-PM90° N $\varnothing$ DC h6 8 mm	112060 8
NC-centreerboor HSS-E-PM90° N $\varnothing$ DC h6 6 mm	112060 6
NC-centreerboor HSS-E-PM90° N $\varnothing$ DC h6 10 mm	112060 10