

**Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 19X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskantring.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte s_1	19 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	13 mm
Sleutelwijdte s_2	22 mm
Maximale ring- \varnothing $D_2\max$	38,4 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	14 mm
Sleutellengte L	228 mm
Maximale ring- \varnothing $D_1\max$	33,4 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel