

**Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 30X32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	619705 30X32
GTIN	4045197673435
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte z_2	32 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	19 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	20,5 mm
Sleutellengte L	297 mm
Maximale ring-Ø $D_1\max$	50,4 mm
Maximale ring-Ø $D_2\max$	52,4 mm
Sleutelwijdte z_1	30 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel