




Diamant-komslijpschijf dxdxh (mm), 75x30x20, Type: D64



Bestelgegevens

Bestelnummer	597510 D64
GTIN	9003177213014
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:

Kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag in kunstharsbinding voor lange standtijd bij gelijktijdig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementensysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote en daardoor voor geluidsarm slijpen met constante slijpresultaten bij een hoge oppervlaktekwaliteit. Fijnkorrelig voor maximale oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. **Specificatie: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	D64
Slijpmiddelaanduiding	D
Specificatie	D64C50B DIAGO W-Carbide
Slijpmiddel	Diamant

Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	11V9
Schijf-Ø D	75 mm
Schijfbreedte T	30 mm
Productnaamattribuut	75×30×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	2 mm
Sijplaag hoogte X	10 mm
Producttype	Komslijpsteen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		