



## Dopsleutel, gebogen, Sleutelwijdte: 29 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	621340 29
GTIN	4045197528285
Artikelklasse	62C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte; gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Sleutellengte L<sub>1</sub>: 300 mm

Sleutellengte L<sub>2</sub>: 62 mm

Boring-Ø F: 22 mm

### Technische beschrijving

Boring-Ø F	22 mm
Sleutellengte L <sub>1</sub>	300 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Sleutellengte L <sub>2</sub>	62 mm
Bitsoort korte zijde	12-kant dopsleutel
Bitsoort lange zijde	6-kant dopsleutel
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Hoek	90 - 95 graden

Productieproces	gesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	ja
Producttype	Dopsleutel