



Dopsleutel, gebogen, Sleutelwijdte: 19 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	621340 19
GTIN	4045197528186
Artikelklasse	62C

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte; gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Sleutellengte L₁: 204 mm

Sleutellengte L₂: 41 mm

Boring-Ø F: 15 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	19 mm
Bitsoort korte zijde	12-kant dopsleutel
Bitsoort lange zijde	6-kant dopsleutel
Sleutellengte L ₁	204 mm
Sleutellengte L ₂	41 mm
Boring-Ø F	15 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Hoek	90 - 95 graden

Productieproces	gesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	ja
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Dopsleutelset, gebogen Aantal sleutels 11	621345 11
Dopsleutelset, gebogen Aantal sleutels 8	621345 8