

**IMPACT-dop 6-kant, 1/4 inch met magneet, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650050 7
GTIN	4045197214553
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121. Met profiel waarmee bouten en moeren worden gespaard, vergelijkbaar met **AS-Drive**-profiel.

Norm:**DIN 3129****Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruint.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	11,6 mm
Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	23 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

