



## Hardheidsvergelijingsplaatje HV 10, Hardheidswaarde ca.: 620



### Bestelgegevens

Bestelnummer	495164 620
GTIN	2050001958167
Artikelklasse	49L

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogwaardige hardheidsvergelijingsplaatjes van geoptimaliseerd en homogeen staal voor periodieke kalibratie van hardheidsmeters.

**Voordeel:**

Sorteersysteem met kleurcodes en symbolen op elke verpakking.

**Levering:**

Alle hardheidsvergelijingsplaatjes worden met **DAkKS-kalibratiecertificaat** geleverd.

**Opmerking:**

**Kalibraties in andere processen, hardheidsvergelijingsplaatjes met andere afmetingen en met rasterlijnen op aanvraag leverbaar. Snelle beschikbaarheid uit magazijn van de producent.**

### Technische beschrijving

Testverloop	HV 10
Ø	65 mm
Hoogte	10 mm

Hardheidswaarde ca.	620
Testrapport	Testrapport van de producent
incl. DAkkS-kalibratiecertificaat	ja
Verpakking	stevige box
Producttype	Hardheidsvergelijingsplaatje