

**Steeksleutel met scharnierende dop, Sleutelwijdte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	621500 12
GTIN	4045197480262
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Kniegewichtsleutel is ca. 180° kantelbaar.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte	191 mm
Bekbreedte	25,2 mm
Bekhoogte	7 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Kop-Ø	17,8 mm
Beweegbare kop	180 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, verchromd
Producttype	Dopsleutel

