

**Steeksleutel met scharnierende dop, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	621500 14
GTIN	4045197480309
Artikelklasse	62C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Kniegewichtsleutel is ca. 180° kantelbaar.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Bekhoogte	7,2 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Sleutellengte	224 mm
Bekbreedte	31,5 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Kop-Ø	19,8 mm
Beweegbare kop	180 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, verchromd
Producttype	Dopsleutel

