



Dubbele kniegewrichtsdopsleutel, Sleutelwijdte: 10X11mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	621400 10X11
GTIN	4018754025664
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; sleutelwijdtes met nauwe toleranties; 12-kant. Ingebouwde drukveer houdt de koppen in de gewenste stand.

Stabiele schacht met dubbel T-profiel; met dunwandige, diepe koppen met AS-Drive-profiel. Kantelbare koppen (max. 220° verstelbaar).

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd, rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Technische beschrijving

Kop-Ø D ₁	14,7 mm
Kop-Ø D ₂	15,9 mm
Sleutellengte L	202 mm
Sleutelwijdte ₂	11 mm
Sleutelwijdte ₁	10 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel