



Diamantdresser met MK0-opname, Diamantgewicht: 2,4kt



Bestelgegevens

Bestelnummer	599710 2,4
GTIN	9003172494593
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:

Standaardslipsteendresser voor alle machines met geschikte opname. De dressers zijn uitgevoerd als **wegwerp**dressers, deze moeten na het bereiken van de slijtagegrens compleet worden vervangen. (Omzetten in de vattng is niet mogelijk.)

Met sleutelvlak voor eenvoudige demontage. Wegwerp-**veelkorrel**dresser met meerdere afzonderlijke diamanten.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig dresen en naslijpen van slijpstenen voor het (opnieuw) verkrijgen van een bepaalde slijpgereedschapstoestand (rondloop en axiale slag, slijpsteenprofiel, oppervlaktestructuur, slijpgedrag). Voor vervaardiging van enkele stuks en kleine series; voor voldoende koelsmering zorgen. Korte inspanverhoudingen (vrije lengte < 2xD) voorkomen trillingsproblemen. Voor **rechte** slijpsteenprofielen voor vlak- en uitwendig rondslijpen.

Technische beschrijving

Dressertype	Veelkorrel
Totale lengte L	42 mm
Diamantgewicht	2,4 kt
Voor slijpsteenafmeting	maximaal Ø500 mm
Kop-Ø D ₂	14 mm
Slijpmiddelaanduiding	D
Producttype	Handslipsteendressers

