



Set HM-betonboren, Aantal boren: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	786080 5
GTIN	4002395333882
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek. Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Inhoud:

boor nr. 786000: resp. 1 st. maat 4; 5; 6; 8; 10

Schacht: Cilinderschacht

Technische beschrijving

Aantal boren	5
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	Cilinderschacht

Producttype

Steenboor

Accessoires

HM-betonboor Boor-Ø 10 mm

786000 10

HM-betonboor Boor-Ø 5 mm

786000 5

HM-betonboor Boor-Ø 4 mm

786000 4

HM-betonboor Boor-Ø 8 mm

786000 8

HM-betonboor Boor-Ø 6 mm

786000 6