



Set HM-betonboren, Aantal boren: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	786080 8
GTIN	4002395369935
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek. Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Inhoud:

boor nr. 786000: resp. 1 st. maat 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Schacht: Cilinderschacht

Technische beschrijving

Aantal boren	8
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	Cilinderschacht

Producttype

Steenboor

Accessoires

HM-betonboor Boor-Ø 6 mm	786000 6
HM-betonboor Boor-Ø 4 mm	786000 4
HM-betonboor Boor-Ø 7 mm	786000 7
HM-betonboor Boor-Ø 10 mm	786000 10
HM-betonboor Boor-Ø 3 mm	786000 3
HM-betonboor Boor-Ø 5 mm	786000 5
HM-betonboor Boor-Ø 9 mm	786000 9
HM-betonboor Boor-Ø 8 mm	786000 8