



Universele HM-boren lang, Boor-Ø: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	787045 12
GTIN	9002741045969
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met **extra scherpe, superharde snijkanten**.
Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.

Toepassing:

Nauwkeurig **draaiend boren** in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

Opmerking:

Let op – alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!

Technische beschrijving

Spiraallengte	300 mm
totale lengte	400 mm
Boor-Ø	12 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor