



## Universele HM-boren lang, met SDS-plus-opname, Boor-Ø: 8 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	787060 8
GTIN	4002395353491
Artikelklasse	76G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor exact aanboren, ook op harde oppervlakken.** Schacht van veredeld speciaal staal.

#### Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **wapeningsijzer in beton.**

#### Opmerking:

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

Schacht: SDS Plus

Spiraallengte: 150 mm

totale lengte: 210 mm

### Technische beschrijving

Spiraallengte	150 mm
Boor-Ø	8 mm
totale lengte	210 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	SDS Plus

Producttype

Universele boor