



## Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3), Boor-Ø: 5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	787047 5
GTIN	9002740000198
Artikelklasse	76G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met **extra scherpe, superharde snijkanten**.  
Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.

Universele HM-boorbit, 1/4 inch (**E 6,3**).

#### Toepassing:

Nauwkeurig **draaiend boren** in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

#### Opmerking:

**Let op – alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**

### Technische beschrijving

Boor-Ø	5 mm
totale lengte	100 mm
Spiraallengte	39 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Producttype	Universele boor